

Hjerteklapsprotese — ukendt fabrikat/model



Fabrikat/model:	Generelle retningslinjer når IFU-data ikke kan fremskaffes
Statisk feltstyrke:	1,5 Tesla / 3 Tesla
Scannerarkitektur:	Ingen restrektioner
Spatial gradient:	Maksimalt 525 Gauss/cm alt. 5,25 T/m
Slew rate (Gr):	Ingen restriktioner
SAR:	≤ 2 W/kg (Normal Operating Mode)
B1+rms:	Ikke oplyst
Coil type:	Ingen restrektioner
Artefakter:	Forventes lokalt ved implantat
Temperaturstigning:	≤ 0,7-2,5 °C (phantom-data, 15 min.)
Kilde (se evt. pdf):	Primær kilde: MRscanning.com — Procedure 140, rev. 2,8Baseret på sikkerhedsdata fra 107 hjerteklapproteser Sekundær kilde: Shellock FG. ISMRM/SMRT, 2021 (se vedlagte fil)

Kommentarer til implantat
15 min. pr. sekvens (flere sekvenser tilladt)